



Via Senese Romana, 45 - 50053 Empoli (FI)
+39 0571932179 - +39 3711418088 Whatsapp e Telegram
Servizio clienti: info@effebimegastore.it
Post vendita: info@effebimegastore.it
Skype: effebimegastore

[Diffusori Finali Amplificatori Istallazione e Chiese 100V](#) › [Selettori ed Attenuatori da Istallazione](#)



Euro 152,30

Modulo a parete ARM-880WP3 per il telecomando del matrix router audio ARM-880 MONACOR

Codice: ARM-880WP3



Marchio:

EAN/UPC: ARM-880WP3

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione

Modulo a parete ARM-880WP3 per il telecomando del matrix router audio ARM-880 MONACOR

Audio-matrix-system Il sistema ARM-880... di MONACOR è una soluzione molto flessibile per la sonorizzazione con applicazioni multiroom. È ideale per l'impiego in alberghi, nella gastronomia, in sale per conferenze, scuole, palestre. Fino a 8 fonti audio differenti, come p. es. lettori CD, Sat-receiver, programmi radio, possono essere distribuite su 8 zone d'uscita. In questi casi è possibile ogni tipo d'assegnazione. La parte più importante del sistema è il matrix router audio ARM-880. Durante l'uso, per ogni uscita utilizzata è richiesto un amplificatore che può essere uno stadio finale singolo o una cassa attiva. I moduli a parete ARM-880WP1, ARM-880WP2 e ARM-880WP3 per il telecomando dell'ARM-880 e con altri ingressi locali per la zona sono disponibili come opzione. Per mezzo di un collegamento master/slave esiste la possibilità di ampliare l'impianto fino a 32 zone d'uscita. Sono disponibili contatti per vari segnali d'allarme nonché per un microfono locale. Gli avvisi si possono fare tramite 2 microfoni a zone opzionali ARM-880RC con selezione delle zone. Modulo a parete per il telecomando del matrix router audio ARM-880 impiego: connessione locale di 2 microfoni in una zona 2 x prese XLR NEUTRIK a 3 poli regolazione toni a 2 frequenze e regolatore livello per microfono alimentazione phantom 15 V commutatore di priorità connessione con ARM-880 e alimentazione tramite presa RJ-45 e cavo per rete Cat-5; nel caso di lunghezza del cavo oltre i 50 m, è richiesto un alimentatore separato dimensioni frontale: 146x86 mm contenitore metallico robusto ad incasso in dotazione